



Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LA4D
Número de polos	3P
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad del producto	LC1D09 ... D150

Complementario

Modo de montaje	Montado en la parte superior
Tipo de tecnología	Electromecánico
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
Límites tensión del circuito de control	17...30 V a 20 °C CC
Tensión asignada de aislamiento	250 V - para circuito de control conforme a IEC 60947-5-1
Conexiones - terminales	Circuito de control: conector 1 cable(s) 1...2,5 mm ² flexible con Circuito de control: conector 1 cable(s) 1...2,5 mm ² flexible sin extremidad de cable Circuito de control: conector 1 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido con Circuito de control: conector 1 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido sin extremidad de cable Circuito de control: conector 2 cable(s) 1...2,5 mm ² flexible con Circuito de control: conector 2 cable(s) 1...2,5 mm ² flexible sin extremidad de cable Circuito de control: conector 2 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido con Circuito de control: conector 2 cable(s) 1...2,5 mm ² sólido sin extremidad de cable
Tensión asignada de empleo	Circuito de control: 24...250 V CA
Consumo de corriente	25 mA 20 °C
Estado actual 0 garantizado	<= 2 mA
Estado de tensión 0 garantizado	< 2.4 V
Estado de tensión 1 garantizado	17 V
Endurancia eléctrica	10 Mciclos a 240 V
Señalizaciones frontales	Indicadores LED
Alto	12 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	IEC 60255-5
Certificados de producto	UL CSA
Tipo de protección	Incorporado por diodo
Grado de protección IP	IP2x conforming to VDE 0106
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente alrededor del dispositivo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Disipación de calor	0,6 W para circuito de control
Inmunidad a microcortes	4 ms

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	49 g
Paquete 1 Altura	4,4 cm
Paquete 1 ancho	5 cm
Paquete 1 Largo	5,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	105
Paquete 2 Peso	5,6 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------