



### Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Módulos de temporizador serie
Nombre Corto del Dispositivo	LA4DT
Número de Polos	3P
Compatibilidad del producto	LC1D09...D38 LC1D80 ... D150 LC1D475

### Complementario

Ubicación de Montaje	Superior
[Uc] control circuit voltage	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V CC
Límites tensión del circuito de control	Por contacto mecánico: 0.8...1.1 Uc
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
Conexiones - terminales	Circuito de control: Conector 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible con Circuito de control: Conector 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido con Circuito de control: Conector 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable Circuito de control: Conector 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido sin extremidad de cable Circuito de control: Conector 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible con Circuito de control: Conector 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido con Circuito de control: Conector 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable Circuito de control: Conector 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido sin extremidad de cable
Par de apriete	1,7 N.m
Endurancia eléctrica	30 Mcycles
Tipo de temporizador	Temporización de encendido
Rango de retardo de tiempo	0.1...2 s
Hora de rearme	150 Ms durante retraso de tiempo 50 ms después de retraso de tiempo
Señalización local	Se ilumina durante el retraso de tiempo mediante LED
Tensión residual [Ures]	3,3 V
Peso del producto	0,04 kg

### Entorno

Estándares	IEC 60255-5
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	410 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente alrededor del dispositivo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Tipo de protección	Incorporado por varistor
Disipación de calor	2 W
Inmunidad a microcortes	10 Ms durante retraso de tiempo 2 ms después de retraso de tiempo

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,4 cm
Paquete 1 Ancho	4,6 cm
Paquete 1 Longitud	4,8 cm
Paquete 1 Peso	47,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,606 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------