



### Principal

Distancia	TeSys
Modelo de dispositivo	LA4K
Tipo de producto o componente	Módulo supresor
Compatibilidad del producto	LP1K LP4K CA3K

### Complementario

Ubicación de montaje	Panel
Modo de montaje	Clip-on
Tecnología de supresión	Diodo de limitación de pico bidireccional
Tensión de circuito de control	12...24 V CC
Tensión máxima	2 Uc
Señalizaciones frontales	LED
Cantidad por juego	Juego de 5
Alto	25 mm
Ancho	6 mm
Profundidad	22 mm
Peso del producto	0,01 kg

### Entorno

Normas	NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424 IEC 60947
Certificados de producto	CSA UL
Grado de protección IP	IP2x conforming to VDE 0106
Tratamiento de protección	TC conforming to IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...80 °C

### Packing Units

Paquete 1 Peso	0,004 kg
Paquete 1 Altura	0,420 dm
Paquete 1 ancho	0,520 dm
Paquete 1 Largo	0,280 dm

## Offer Sustainability

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------