



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LA4K
Tipo de Producto o Componente	Módulo supresor
Compatibilidad del producto	LP1K LP4K CA3K

Complementario

Ubicación de Montaje	Panel
Tipo de montaje	Clip-on
Tecnología de supresión	Diodo de limitación de pico bidireccional
Tensión de circuito de control	32...48 V CC
Tensión máxima	2 Uc
Señalización local	LED
Cantidad por juego	Juego de 5
Altura	26 mm
Ancho	6 mm
Profundidad	22 mm
Peso del producto	0,01 kg

Entorno

Estándares	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Grado de protección IP	410 conforme a IEC 60529
Tratamiento de protección	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,800 cm
Paquete 1 Ancho	2,800 cm
Paquete 1 Longitud	4,100 cm
Paquete 1 Peso	4,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3,000 cm
Paquete 2 Ancho	4,400 cm
Paquete 2 Longitud	5,300 cm

Paquete 2 Peso	27,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	420
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2,680 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------