



Par de apriete	1,7 N.M - con tornillo driver plano Ø 6 1,7 N.M - con tornillo driver Philips nº 2 1,7 N.m - con tornillo driver pozidriv No 2
Altura	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	61 mm
Color	Gris oscuro

## Entorno

Características ambientales	Entorno normal
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,2 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	24,0 cm
Paquete 2 Peso	750,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	140
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	10,988 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------