



Principal

| | |
|--|--|
| Gama | TeSys |
| Nombre del Producto | TeSys LE |
| Nombre Corto del Dispositivo | LE1M |
| Tipo de Producto o Componente | Arrancador DOL encerrado |
| Aplicación del Dispositivo | Estándar |
| Categoría de empleo | AC-3 |
| Composición del dispositivo | Contactador Terminal de tierra Terminal neutro Relé de sobrecarga térmica |
| Rango de ajustes de protección térmica | 12...16 A |
| Potencia del motor en kW | 4 KW a 240 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 415 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 3,7 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V CA 50/60 Hz |
| Tipo de control | Pulsador comienzo verde I (Cerrado) Pulsador Parada Reposición rojo O (Abierto) |

Complementario

| | |
|----------------------------|---|
| Señalizaciones frontales | Operando: LED (amarillo) |
| Número de entrada de cable | 2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 13 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 fondo 2 entrada de cable: ISO25 fondo 2 entrada de cable: Pg 13 fondo 2 entrada de cable: Pg 21 fondo 2 entrada de cable: Pg 16 parte superior 2 entrada de cable: Pg 16 fondo |
| Ancho | 78 mm |
| Altura | 160 mm |
| Profundidad | 108 mm |
| Peso del producto | 0,6 kg |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Material | ABS (acrilnitrilo butadieno-estireno) |
| Grado de protección IP | IP65 conforme a IEC 60529 |
| Estándares | IEC 60947-4-1 |
| Temperatura ambiente | -5...40 °C |
| Características ambientales | Entorno estándar |
| Certificaciones de Producto | UKCA |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 16,500 cm |
| Paquete 1 Peso | 576,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 3,697 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|