



### Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LTMCU
Tipo de Producto o Componente	Unidad de control del operador
Rango de compatibilidad	TeSys T LTMR controlador de motor
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Señalización local	4 LEDs
Control local	10 presionar el botón
Conexión de dispositivo	Conexión a un controlador LTM R, RJ45 conector sobre posterior Conexión a una PC, RJ45 conector sobre frontal

### Complementario

Alimentación	A través del controlador
Corriente de alimentación máxima	140 mA
Potencia disipada	1 W
Estándares	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificaciones de Producto	C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]NOM[RETURN]UL[RETURN]CE
Compatibilidad electromagnética	Descarga electrostática, nivel 3, 8 kV aire, 4 kV contac, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campos RF radiados, nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Perturbaciones RF conducidas, nivel 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Sobrv. (acceso blindado), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Oscilaciones rápidas (acceso blindado), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Grado de protección IP	IP54 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (frente) IP20 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (posterior)
Tipo de montaje	Empotrado
Ancho	117 mm
Altura	70 mm
Profundidad	50 mm
Peso del producto	0,4 kg

### Entorno

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Humedad relativa	15...95 %
Tratamiento de protección	TC 12 ciclos de humedad a 55 °C conforme a EN/IEC 60068-2-30
Robustez mecánica	Impactos: 15 Gn por 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 Vibraciones: 4 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia al fuego	650 °C conforme a EN/IEC 60947-1
Retardancia al fuego	V2 conforme a UL 94

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	265,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,065 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	768
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	226,56 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------