

### Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LUF
Tipo de Producto o Componente	Puerta de enlace de comunicación
Compatibilidad del producto	ATV32 ATS48 Arrancador-controladores TeSys U

### Complementario

Tipo de bus	Profibus DP Modbus
Tipo de conector	SUB-D 9 hembra bus de campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
Número máximo de conexiones	<= 8 esclavos Modbus
Tensión de alimentación	24 V CC +/- 10 %
Consumo de corriente	100 mA típico 280 mA máximo
Señalizaciones frontales	LED panel frontal
Servicios	Comando - bus tipo: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables Configuración y ajuste - bus tipo: Fipio - funciones disponibles: mediante instalación de minimensajes de puerta de enlace Control - bus tipo: Profibus DP - funciones disponibles: 122 palabras configurables
Peso del producto	0,245 kg

### Entorno




Compatibilidad electromagnética	Emisión electromagnética conforme a IEC 50081-2 Inmunidad electromagnética conforme a IEC 61000-6-2
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 60664
Temperatura ambiente para instalación	5...50 °C
Grado de Protección IP	IP20

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,200 cm
Paquete 1 Ancho	13,700 cm
Paquete 1 Longitud	5,800 cm
Paquete 1 Peso	220,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm

Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	8,689 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------