



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LUL
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Compatibilidad del producto	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Aplicación del Dispositivo	Comunicación
Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys U) LUB base de Potencia no inversora TeSys (TeSys U) LU2B base de alimentación con inversión

Complementario

Main function available	Módulo de comunicación
Tipo de montaje	Conexión
Ubicación de Montaje	Panel
Interface física	SUB-D macho de 9 vías
Tipo de bus	Profibus DP
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP
Direccionamiento	1...125
Consumo de corriente	1.5 mA a 24 V CC 20...28 V
Entrada lógica	Positivo a 24 V CC - 7 mA
Tiempo respuesta	10 ms +/- 30 % cambio a estado 0 10 ms +/- 30 % cambio a estado 1
Tipo de entrada	Resistivo
Número de salidas	2 diseñado para el funcionamiento de la bobina arrancador-controlador 1
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
Corriente de salida	<= 500 mA
Tipo de protección	Fusible gL 2 A
Capacidad de corriente de conmutada	0,5 mA a 24 V
Señalizaciones frontales	3 LED panel frontal

Entorno

Estándares	Profibus DP
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,3 cm

Paquete 1 Peso	105,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,14 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------