



Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compacto
Tipo de Producto o Componente	Vigi add-on
Aplicación del Dispositivo	Alambrado
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1) disyuntor Compacto (Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1) disyuntor Easypact (EasyPact CVS160) disyuntor Easypact (EasyPact CVS250) disyuntor
Número de Polos	4P
Corriente nominal	160 A 100 A
Nombre del módulo adicional de	MH
Prot. c. fuga a tier. (tabular)	Clase A
Residual earth-leakage sensinty adjustment type	5 valores ajustables
Sensibilidad a la fuga a tierra	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de temporización	4 valores ajustables
Retardo intencionado	0 Ms 150 Ms 310 Ms 60 ms

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protección de fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Estándares	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	14,5 cm
Paquete 1 Longitud	17 cm
Paquete 1 Peso	1,304 kg

Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	16,126 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------