

Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Nombre Corto del Dispositivo	MX
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	24 V CC
Rango de compatibilidad	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compacto (Compact NSX) Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario






Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms
Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Duración mínima del impulso	>= 20 ms
Potencia entrada de suministro	10 W
Conexión	Resorte 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Longitud de pelado de cable	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	6,300 cm
Paquete 1 Peso	116,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,300 cm
Paquete 2 Ancho	10,800 cm
Paquete 2 Longitud	24,800 cm
Paquete 2 Peso	1,208 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,628 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB	 Aceptado
Regulación REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------