

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 (*) ComPact NS1600b...3200
Nombre Corto del Dispositivo	IFM
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz
Rango de compatibilidad	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compacto (Compact NSX) Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Complementario

Tipo de red de comunicación	Enchufe de lógica universal sobre RJ45 de 2 puertos Modbus, esclavo de línea serie Modbus9,6 ... 38,4 kbauds sobre 1 RJ45
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Clase de precisión	Clase 2 fuente de alimentación
Tensión de entrada	24 V CC - 20...10 %
Tensión de salida	24 V CC
Number output current	12/31/1899 03:00:00
Consumo de corriente	30 mA 24 V DC interruptor giratorio
Consumo de potencia en W	1,635 W
Tipo de memoria	EEPROM almac. datos
Conexiones - terminales	Conector RJ45 Terminales de tipo tornillo
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]FCC
Estándares	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 25 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Alto	109 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	120 g

Entorno







Grado de protección IP	Conectores: IP20 Otras partes: IP30
Humedad relativa	5...85 % a 55 °C sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3

Retardancia al fuego	V0 conforme a UL 94
Resistencia a los choques	+/- 15 gn 12 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Frecuencia de vibración	5...8,4 Hz conforme a EN/IEC 60068-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	118,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	54
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,221 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4
Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
BVB	 Aceptado
Regulación REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China
Información de exención de RoHS	 Sí
Divulgación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Recuperación	No
Batería extraíble	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	28

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------