



Principal

Modelo de dispositivo	IFM
Tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
Rango de compatibilidad	Masterpact MTZ1 Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 PowerPact J PowerPact Multistandard PowerPact H PowerPact P PowerPact R

Complementario

Tipo de red de comunicación	Enchufe de lógica universal sobre RJ45 de 2 puertos Modbus, esclavo de línea serie Modbus9,6 ... 38,4 kbauds sobre 1 RJ45
Modo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Clase de precisión	Clase 2 fuente de alimentación
Tensión de entrada	24 V CC - 20...10 %
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida	12/31/1899 03:00:00
Consumo de corriente	30 mA 24 V DC interruptor giratorio
Consumo de potencia en W	1,635 W
Tipo de memoria	EEPROM almac. datos
Conexiones - terminales	Conector RJ45 Terminales de tipo tornillo
Certificados de producto	EAC CULus CE FCC
Normas	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Alto	109 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	120 g

Entorno

Grado de protección IP	Conectores: IP20 Otras partes: IP30
Humedad relativa	5...85 % a 55 °C sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3
Retardancia al fuego	V0 conforme a UL 94

Resistencia a los choques	+/- 15 gn 12 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Frecuencia de vibración	5...8,4 Hz conforme a EN/IEC 60068-2

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	120,0 g
Paquete 1 Altura	4,323 cm
Paquete 1 ancho	7,949 cm
Paquete 1 Largo	11,525 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	54
Paquete 2 Peso	7,211 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Paquete 3 Altura	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------