

# Hoja de datos del producto LV434002

## Características

## Interface de comunicación Ethernet IFE pasarela+ web server

### Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 (**) ComPact NS1600b...3200
Nombre Corto del Dispositivo	IFE
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz
Rango de compatibilidad	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compacto (Compact NSX) Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

### Complementario

Tipo de red de comunicación	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s sobre RJ45 de 2 puertos Enchufe de lógica universal sobre RJ45 de 2 puertos Modbus TCP / IP, Modbus TCP maestro9,6 ... 38,4 kbauds
Pasarela de comunicación	Ethernet TCP/IP a Modbus
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm
Tipo de Control	Por software
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Corriente de alimentación máxima	3 A
Consumo de corriente	120 mA
Conexiones - terminales	Conector RJ45
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC
Estándares	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Alto	105 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	71 mm
Peso del producto	182,5 g
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 Pieza de recambio para Compact NS1600b...3200

### Entorno







Grado de protección IP	Conectores: 410 Otras partes: IP3x Panel frontal: IP4X
Humedad relativa	5...85 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Grado de contaminación	3

Retardancia al fuego	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a IEC 60947-1 V0 conforme a IEC 60695-2-11
Resistencia a los choques	1000 m / s <sup>2</sup>
Frecuencia de vibración	5...8,4 Hz

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,200 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	259,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,723 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
BVB	 Aceptado
Regulación REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Regulación de RoHS de China	 Declaración RoHS China
Información de exención de RoHS	 Sí
Divulgación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Sin PVC	Sí
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No
Batería extraíble	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	121

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------