



Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto del Dispositivo	LXD3
Tipo de circuito de control	CA a 50/60 Hz
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	1,98 Ohm a 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	0,12 H
Compatibilidad del producto	LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A
Endurancia mecánica	6 Mcycles
Índice de funcionamiento máximo	3600 cyc/h a <60 °C

Complementario

Tecnología de bobina	Sin módulo supresor incorporado
Límites tensión del circuito de control	Desconexión: 0.3...0.6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Operativa: 0.8...1.1 Uc a 50 Hz 60 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Consumo a la llamada	160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo al mantenimiento	15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	4...5 W a 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,07 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,8 cm
Paquete 1 Peso	121,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,988 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------