

### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 1 a 1,25 VA Clase 3 a 1,5 VA
[In] Corriente Nominal	50 A

### Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para cable
Porcentaje de transformador de	50/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	3 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Clip-on Mediante tornillos
Soporte de montaje	Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior: 44 mm
Alto	Exterior: 65 mm
Profundidad	Marco : 30 mm Total : 37 mm
Diámetro	21 mm
Peso del producto	0,19 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	21 mm
Sellado	Donde




### Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,4 cm
Paquete 1 Peso	195,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,95 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulación REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------