


Hoja de datos del producto

Características

METSECT5DA020

current transformer tropicalised 200 5 double output for bars 32x65



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 1 a 2 VA Clase 3 a 5 VA
[In] Corriente Nominal	200 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución
Porcentaje de transformador de	200/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	12 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Barra de distribución
Anchura	Exterior: 90 mm Interior: 65 mm
Altura	Exterior: 94 mm Interior: 32 mm
Profundidad	Marco : 40 mm Total : 87 mm
Peso del producto	0,511 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Apertura de barras	65 x 32
Sellado	Donde

Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,4 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	460,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,375 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.