Hoja de datos del producto
Características

METSECT5DB150
Ti 1500/5A Tipo Db Barra 38X127

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 10 VA Clase 1 a 15 VA
[In] Corriente Nominal	1500 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución
Porcentaje de transformador de	1500/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	60 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Barra de distribución
Anchura	Interior: 38 mm Exterior: 99 mm
Altura	Interior: 127 mm Exterior: 160 mm
Profundidad	Marco : 40 mm Total : 78,4 mm
Peso del producto	0,805 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Apertura de barras	127 x 38
Sellado	Donde

Entorno

Estándares	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0…95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…50 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,6 cm
Paquete 1 Ancho	10,4 cm
Paquete 1 Longitud	17,2 cm
Paquete 1 Peso	775,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,477 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses