



### Principal

Distancia	PowerLogic
Nombre del producto	CT
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 6 VA Clase 1 a 8 VA
Corriente nominal	400 A

### Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Porcentaje de transformador de	400/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	24 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos Clip-on
Soporte de montaje	Placa de montaje Barra de distribución Carril DIN
Ancho	Exterior: 60 mm
Alto	Exterior: 85 mm
Fondo	Marco: 43 mm Total: 63 mm
Diámetro	26 mm
Peso del producto	0,348 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	26 mm
Apertura de barras	40,5 x 12,5 32,5 x 15,5
Sellado	Sin

### Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones De Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	334,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	55
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	19,022 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------