



### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 10 VA Clase 1 a 12 VA
[In] Corriente Nominal	500 A

### Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Porcentaje de transformador de	500/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	30 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado Clip-on
Soporte de montaje	Barra de distribución Placa de montaje Carril DIN
Anchura	Exterior: 70 mm Interior: 41 mm
Altura	Exterior: 95 mm Interior: 41 mm
Profundidad	Marco : 45 mm Total : 65 mm
Diámetro	32 mm
Peso del producto	0,429 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	32 mm
Apertura de barras	40,5 x 10,5 25,5 x 25,5 32,5 x 20,5
Sellado	Sin

### Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]EAC
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	413 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,77 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------