## Hoja de datos del producto METSECT5MC060 Características

# Ti 600/5A Tipo Mc Cable / Barra

### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	СТ
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 12 VA Clase 1 a 15 VA
[In] Corriente Nominal	600 A

#### Complementario

Complementario	
Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Porcentaje de transformador de	600/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	36 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Clip-on Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Carril DIN Placa de montaje Barra de distribución
Anchura	Exterior: 70 mm Interior: 41 mm
Alto	Exterior: 95 mm Interior: 41 mm
Profundidad	Marco : 45 mm Total : 65 mm
Diámetro	32 mm
Peso del producto	0,449 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	32 mm
Apertura de barras	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5
Sellado	Sin

#### Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]EAC
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	095 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2560 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	450 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,691 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<b>₽</b> Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía 18 Meses
------------------------------