Hoja de datos del producto
Características

METSECT5ME025
Ti 250/5A Tipo Me Cable / Barra



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 6 VA Clase 1 a 9 VA Clase 3 a 11 VA
[In] Corriente Nominal	250 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Porcentaje de transformador de	250/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	15 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Tornillo de bloqueo aislado Clip-on
Soporte de montaje	Placa de montaje Barra de distribución Carril DIN
Anchura	Exterior: 56 mm
Altura	Exterior: 84 mm
Profundidad	Exterior: 42 mm
Diámetro	22 mm
Peso del producto	0,31 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	22 mm
Apertura de barras	30,5 x 10,5 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5
Sellado	Sin

Entorno

Estándares	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0…95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses