



Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 a 10,5 VA Clase 1 a 15 VA Clase 3 a 18 VA
[In] Corriente Nominal	400 A

Complementario

Tipo de transformador de corri	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Porcentaje de transformador de	400/5
[Ith] Intensidad térmica convencional	24 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
Tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Clip-on Tornillo de bloqueo aislado
Soporte de montaje	Carril DIN Placa de montaje Barra de distribución
Anchura	Exterior: 56 mm
Altura	Exterior: 84 mm
Profundidad	Exterior : 42 mm
Diámetro	22 mm
Peso del producto	0,34 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	22 mm
Apertura de barras	30,5 x 10,5 25,5 x 11,5 20,5 x 12,5
Sellado	Sin

Entorno

Estándares	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------