



Principal

Gama	EasyLogic
Nombre Corto del Dispositivo	PM2K2AIAO
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Aplicación del Dispositivo	Módulo opcional de expansión
Rango de compatibilidad	EasyPact (EasyLogic PM2100) PM2130[RETURN]EasyPact (EasyPact CVS) PM2230

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	2500 V
Número de salidas	2 analógica, 4...20 mA
Tensión de salida	12 V AC
Tipo de entrada analógica	Entrada analógica (impedance <= 300 Ohm)
Número de entradas	2 analógica 4...20 mA
Tensión de entrada	12...30 V AC
Tipo de salida analógica	Salida analógica, impedancia <600 Ohm
Ancho	90,5 mm
Profundidad	14,6 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	50 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,38 cm
Paquete 1 Ancho	9,91 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	0,11 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental

 [Perfil Ambiental Del Producto](#)

Perfil de circularidad

 [Información De Fin De Vida Útil](#)
