

Hoja de datos del producto

Características

METSEPM89M0024

Powerlogic Pm8000 Módulo De E S Analógico
4 Entradas + 2 Salidas



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Aplicación del Dispositivo	Módulo opcional de expansión
Rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400) Powerlogic (PowerLogic ION9000)

Complementario

Número de salidas	2 analógica, 0-20 mA o 4-20 mA o 0...10 V
Número de entradas	4 analógica 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Ancho	22 mm
Profundidad	90,5 mm
Altura	90,5 mm
Peso del producto	140 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Grado de protección IP	IP30 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	12 cm
Paquete 1 Peso	223 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.