



Principal

Gama	Unica
Nombre estético	Unica Top -Unica Class
Tipo de Producto o Componente	Cable de TV coaxial
Aplicación del Dispositivo	Conexión
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Color	Grafito

Complementario

Conector de TV	Conectores F
Número de módulos	1 módulo
Material	ASA + PC: cubierta del mecanismo
Modo de fijación	Fijar a presión
Profundidad	28 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Fondo empotrado	18 mm
Peso del producto	0,09 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	15...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Estándares	EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1

Entorno

Protección IK (Tabular)	IK01
Grado de Protección IP	IP20
Características ambientales	Petróleo Resistencia al UV Aceite Acetona Alcohol Líquido limpiacristales Lejía Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,6 cm
Paquete 1 Longitud	6,6 cm
Paquete 1 Peso	12,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4,6 cm

Paquete 2 Ancho	13,5 cm
Paquete 2 Longitud	33,2 cm
Paquete 2 Peso	191,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,069 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.