



### Principal

Nombre estético	Unica (estética estándar)
Tipo de Producto o Componente	Toma del altavoz
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Color	Blanco

### Complementario

Número de tomas	1
Número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	2 fijac. a presión
Modo de fijación	Fijar a presión
Material	ASA + PC: cubierta del mecanismo
Profundidad	37 mm
Ancho	22,5 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0,014 kg

### Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Protección IK (Tabular)	IK01
Temperatura ambiente de funcionamiento	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Características ambientales	Aceite Resistencia al UV Lejía Jabón líquido Acetona Líquido limpiacristales Alcohol Petróleo

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	18,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	13,500 cm
Paquete 2 Longitud	33,000 cm

Paquete 2 Peso	243,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,208 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.