



### Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

### Principal

Gama	PanelSeT
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de fijación
Tipo de Producto o Componente	Soporte de fijación de pared
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Dimensiones nominales de la caja	-
Ubicación de Montaje	Parte posterior del recinto
Tipo de accesorio de instalación	Posición horizontal o vertical
Rango de compatibilidad	PanelSeT (PanelSeT S3D)
Composición del dispositivo	Tornillos 4 arrastrar 4 junta sellada pre-montada
Cantidad por juego	Juego de 1

### Complementario

Material	Acero
Acabado de superficie	Passivated zinc coated
Modo de fijación	Con tornillos - tornillo tipo M8 Con tornillos - tornillo tipo M6
Carga permanente permisible	250 Kg 249,9 kg
Alto	Real: 74 mm
Anchura	Real: 42 mm
Profundidad	Separación de la pared : 12 mm
Peso del producto	0,318 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	304,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	24,500 cm

Paquete 2 Ancho	34,000 cm
Paquete 2 Longitud	42,500 cm
Paquete 2 Peso	12,160 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Altura	106,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	302,000 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------