



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Hygrostato electrónico
Rango de ajuste de humedad	20...80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Humedad relativa

Complementario

Tensión de entrada	200...240 V CA
Capacidad de conmutación máxima	4 A 230 V CA
Conexión eléctrica	6 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Mediante tornillos Con clip
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de Montaje	En la placa de montaje Rieles transversales Riel DIN de 35 mm Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Histéresis	3 %
Número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,096 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	8,636 cm
Paquete 1 Peso	149,687 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------