



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Electrónica hygrotherm
Rango de ajuste de temperatura	-40...80 °C
Rango de ajuste de humedad	20...80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Temperatura en ° F Humedad relativa Temperatura en ° C

Complementario

Tensión de entrada	90 ... 140 V CA
Tipo de detector	Sensor externo opcional NTC
Capacidad de conmutación máxima	4 A 120 V CA
Conexión eléctrica	8 conectores, capacidad de clamping: 2,5 mm ²
Tipo de montaje	Mediante tornillos Con clip
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de Montaje	Riel DIN de 35 mm Rieles transversales En la placa de montaje Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Histéresis	2 K valor programado
Histéresis	3 %
Número de salidas	2 función de ventilación / calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	7,62 cm
Paquete 1 Longitud	8,636 cm
Paquete 1 Peso	158,759 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------