



Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CC
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo de contactos y composición	NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V AC inductive pf: 0.6 10 A 250 V AC resistive 15 A 120 V AC resistive 30 W DC
Conexión eléctrica	4 terminals, clamping capacity: 2.5 mm ²
Modo de montaje	Con clip
Alto	68 mm external:
Ancho	33 mm external:
Fondo	44 mm external:
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Spacial en posición vertical Riel DIN de 35 mm Rieles transversales En la placa de montaje
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado protección IP	IP20
Histéresis	7 %
Número de salidas	1 heating function
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Self-extinguishing conforming to UL94 (material V0)
Certificados de producto	UL

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	65,2 g
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,2 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------