Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	060 °C
Información mostrada	Temperatura en ° C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 MOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120 250 V CA inductivo pf: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W CC
Conexión eléctrica	4 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Con clip
Alto	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de Montaje	Spacial en posición vertical Riel DIN de 35 mm Rieles transversales En la placa de montaje
Temperatura ambiente de funcionamiento	-2080 °C
Grado de Protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	8,000 cm	
Paquete 1 Ancho	4,500 cm	
Paquete 1 Longitud	6,000 cm	
Paquete 1 Peso	66,000 g	
Tipo de unidad de paquete 2	PAM	

Número de unidades en el paquete 2	3600
Paquete 2 Altura	160,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	249,600 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	₫ Sí
Regulación de RoHS de China	🗗 Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses