



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato
Rango de ajuste de temperatura	5...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetal
Tipo y composición de contactos	1 NA/NC
Resistencia de los contactos	10 MOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	4 A 250 V CA inductivo pf: 0,6 30 W CC 10 A 250 V CA inductivo
Conexión eléctrica	4 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Con clip
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	100 g
Ubicación de Montaje	Rieles transversales En la placa de montaje Riel DIN de 35 mm Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de Protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Número de salidas	1 función de calefacción 1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Paquete 1 Peso	80 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	26 cm
Paquete 2 Ancho	41,5 cm
Paquete 2 Longitud	32,5 cm
Paquete 2 Peso	7,428 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	3000
Paquete 3 Altura	198 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	311 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------