

Hoja de datos del producto NSYCR100WU2

Características Resistencia Calefactora



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CR
Tipo de Producto o Componente	Calentador de resistencia
Rango de compatibilidad	Prisma (P) Prisma (G)
Rango de potencia	90 W
Tensión de entrada	110 ... 250 V CA 50/60 Hz

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo: aluminio extruido
Altura	200 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	65 mm
Condiciones de Uso	Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Envolvente sellado por aire Se necesita protección eléctrica
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,500 cm
Paquete 1 Peso	544,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm

Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,472 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------