



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CR
Tipo de Producto o Componente	Calentador de resistencia
Rango de potencia	100 W
Tensión de entrada	110 ... 250 V CA 50/60 Hz
Conexión eléctrica	4 terminales de tornillo 2,5 mm ²

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo: aluminio extruido Cubrir: plástico
Altura	Externo: 150 mm
Anchura	Externo: 60 mm
Profundidad	Externo : 90 mm
Condiciones de Uso	Se necesita protección eléctrica Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Envolvente sellado por aire
Modo de fijación	Mediante clips
Soporte de montaje	Perfil DIN 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	352,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
