



Principal

Gama	Espacial
Nombre del Producto	Spacial CRN
Application	Multiuso
Category	Caja compacta
Altura nominal del armario	400 mm
Ancho nominal de la caja	300 mm
Profundidad nominal del recinto	200 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 placa entrada cables 1 puerta 1 bloquear
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Body type	Lados hechos de una única sección plegada Soldado de nuevo con doble perfil que forma un área sellada protegida
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm
Tipo de placa prens	Estándar
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras Placa de prensaestopas mediante tornillos
Material	Cuerpo: acero
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Peso del producto	5,81 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,000 cm
Paquete 1 Ancho	31,000 cm
Paquete 1 Longitud	41,500 cm

Paquete 1 Peso	5,569 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	220,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	369,416 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------