



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	CU
Tipo de Producto o Componente	Unidad de enfriamiento
Mounting type	Lateral
Installation	Interior lateral
Destino del producto	Para cofret
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	1600 W
Potencia de enfriamiento	1600 W 50/60 Hz L35-L35 1230 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	999 mm
Anchura	405 mm
Profundidad	237 mm
[In] Corriente Nominal	5,4 A
Corriente de entrada	18 A
Consumo de potencia en W	850 W a 50/60 Hz, L35-L35 970 W a 50/60 Hz, L35-L50
Coefficiente de eficiencia energética	1,9
Tipo de Control	Controlador electrónico
Rango de ajuste de temperatura	20...55 °C a 50 Hz 20...50 °C a 60 Hz
Temperatura ambiente	Dentro de la carcasa: 20...46 °C Máximo: 55 °C Fuera de la carcasa: 20...55 °C a 50 Hz Fuera de la carcasa: 20...50 °C a 60 Hz
Noise level	65 dB conforme a EN / ISO 3746
Presión	25 bar
Flow rate	Circuito interno: 570 m3/h a 50/60 Hz Circuito externo: 1050 m3/h a 50/60 Hz
Peso del producto	40 kg
Tipo de gas refrigerante	R134a (0,45 kg)
Type of filter	Filtro de circuito externo opcional

Tipo de protección	Protección térmica: T 10 A Prot.contra cortoc. (magnét.):
Material	Acero
Color	Gris (RAL 7035)

Entorno

Certificaciones de Producto	CE
Directivas	2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética 2006/42 / CE - Máquinas 2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
Estándares	EN 378 EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN/ISO 12101 EN 60335-1
Grado de protección IP	IP55 conforme a IEC 60529 (en el circuito interno) IP34 conforme a IEC 60529 (en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	40,5 cm
Paquete 1 Longitud	99,9 cm
Paquete 1 Peso	40,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	126,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	245,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------