



### Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

### Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	CU
Tipo de producto o componente	Unidad de enfriamiento
Mounting type	Lateral
Tipo de instalación	Interior
Destino del producto	Para cofret
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz
Número de fases de la red	1 fase
Potencia de enfriamiento	820 W 50/60 Hz L35-L35 680 W 50/60 Hz L35-L50

### Complementario

Alto	783 mm
Ancho	348 mm
Fondo	215 mm
Corriente nominal	2,6 A
Corriente de entrada	10,8 A
Consumo de potencia en W	440 W a 50/60 Hz, L35-L35 490 W a 50/60 Hz, L35-L50
Coefficiente de eficiencia energética	1,9
Tipo de control	Controlador electrónico
Rango de ajuste de temperatura	20...55 °C a 50 Hz 20...50 °C a 60 Hz
Temperatura ambiente	Dentro de la carcasa: 20...46 °C Máximo: 55 °C Fuera de la carcasa: 20...55 °C a 50 Hz Fuera de la carcasa: 20...50 °C a 60 Hz
Noise level	65 dB conforme a EN / ISO 3746
Presión	25 bar
Flow rate	Circuito interno: 330 m3/h a 50/60 Hz Circuito externo: 570 m3/h a 50/60 Hz
Peso del producto	27 kg
Tipo de gas refrigerante	R134a (0,23 kg)
Type of filter	Filtro de circuito externo opcional
Tipo de protección	Protección térmica: T 6 A Prot.contra cortoc. (magnét.):

Material	Acero
Color	Gris (RAL 7035)

## Entorno

Certificaciones de producto	CE
Directivas	2006/42 / CE - Máquinas 2006/95 / CE - Directiva de baja tensión 2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
Normas	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 378 EN 60335-1
Grado de protección IP	IP54 conforme a IEC 60529 (en el circuito interno) IP34 conforme a IEC 60529 (en el circuito externo)

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	34,8 cm
Package 1 Length	78,3 cm
Package 1 Weight	27,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	103,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	212,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------