



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 165 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	175 ... 253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
Corriente nominal	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	50...51 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 104 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,14 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m ³ / h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de Uso	Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Ambiente debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,000 cm
Paquete 1 Ancho	25,500 cm
Paquete 1 Longitud	27,500 cm
Paquete 1 Peso	1,438 kg

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	28,000 cm
Paquete 2 Ancho	41,000 cm
Paquete 2 Longitud	59,000 cm
Paquete 2 Peso	6,674 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	123,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	122,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------