



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama | ClimaSys |
| Nombre del Producto | ClimaSys CV |
| Tipo de Producto o Componente | Ventilador |
| Tipo de filtro | Estándar |
| Caudal | Caudal libre con filtro estándar: 165 m ³ /h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m ³ /h a 60 Hz |
| Tensión de alimentación | 175 ... 253 V |
| Tensión de entrada | 230 V 50/60 Hz |

Complementario

| | |
|--|--|
| Potencia absorbida | 16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz |
| Corriente nominal | 0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz |
| Nivel de ruido < en | 50...51 dB |
| Tipo de rodamiento | Pelota |
| Altura | Externo: 268 mm |
| Anchura | Externo: 248 mm |
| Profundidad | Externo : 104 mm |
| Dimensiones de corte | 223 x 223 mm |
| Peso del producto | 1,14 kg |
| Material | Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC) |
| Color | Rejilla de salida: Gris (RAL 7035) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20...60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Presión máxima | 50 Pa caudal 0 m ³ / h |
| Conexiones - terminales | Conector Faston |
| Grado de protección IP | IP54 |
| Composición del dispositivo | 1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación |
| Condiciones de Uso | Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Ambiente debe estar relativamente limpio |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 19 cm |
| Paquete 1 Ancho | 25,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 27,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,438 kg |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 2 | CAR |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4 |
| Paquete 2 Altura | 28 cm |
| Paquete 2 Ancho | 41 cm |
| Paquete 2 Longitud | 59 cm |
| Paquete 2 Peso | 6,674 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 64 |
| Paquete 3 Altura | 95 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120 cm |
| Paquete 3 Peso | 122 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto verde premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|