

Hoja de datos del producto

Características

NSYCVF300M115PF

Vent. forz. ClimaSys. IP54, 300 m3/h, 115 V, con rejilla de salida y filtro G2



Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 300 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 350 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	75 ... 126 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
Corriente nominal	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	55...56 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 116 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,3 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m ³ / h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54

Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de Uso	Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Ambiente debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	25 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	1,72 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	126 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------