Hoja de datos del producto NSYCVF300M230PF Características

Ventilador 300M3/H 230V lp54

Descripción General

Tiempo de Entrega

Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	ClimaSys	
Nombre del Producto	ClimaSys CV	
Tipo de Producto o Componente	Ventilador	
Tipo de filtro	Estándar	
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 300 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 350 m3/h a 60 Hz	
Tensión de alimentación	145 253 V	
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz	

Complementario

Complementario		
Potencia absorbida	36 W 50 Hz	
	37 W 60 Hz	
Corriente nominal	0,16 A 60 Hz	
	0,17 A 50 Hz	
Nivel de ruido < en	5556 dB	
Tipo de rodamiento	Pelota	
Alto	Externo: 268 mm	
Anchura	Externo: 248 mm	
Profundidad	Externo : 116 mm	
Dimensiones de corte	223 x 223 mm	
Peso del producto	1,3 kg	
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)	
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-1070 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m³ / h	
Conexiones - terminales	Conector Faston	
Grado de protección IP	IP54	

Composición del dispositivo	1 motor axial		
	2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera		
	1 filtro: delante del motor axial		
	1 rejilla de salida: frente		
	1 plantilla de recorte		
	1 cable de alimentación		
Condiciones de Uso	Ambiente debe estar relativamente limpio		
	El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente		
	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior		
	Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro		
	Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima		

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,500 cm
Paquete 1 Ancho	25,500 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Paquete 1 Peso	1,642 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	28,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	7,476 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	122,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	135,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76	
Regulación REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones	
Sin mercurio	Sí	
Información de exención de RoHS	⊡ Sí	
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China	
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses	