



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 300 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 350 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	145 ... 253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
Corriente nominal	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Nivel de ruido < en	55...56 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 116 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,3 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54

Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de Uso	Ambiente debe estar relativamente limpio El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,0 cm
Paquete 1 Peso	1,642 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	28,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,476 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	135,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------