



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 38 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	75 ... 125 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz
Corriente nominal	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	40...41 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 137 mm
Anchura	Externo: 117 mm
Profundidad	Externo : 49 mm
Dimensiones de corte	92 x 92 mm
Peso del producto	0,22 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	29 Pa caudal 0 m ³ / h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Ambiente debe estar relativamente limpio El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	292,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM

Número de unidades en el paquete 2	340
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	128 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------