

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 38 m ³ /h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m ³ /h a 60 Hz
Tensión de alimentación	150 ... 250 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
Corriente nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	40...41 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Alto	Externo: 137 mm
Anchura	Externo: 117 mm
Profundidad	Externo : 49 mm
Dimensiones de corte	92 x 92 mm
Peso del producto	0,22 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	29 Pa caudal 0 m ³ / h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Ambiente debe estar relativamente limpio El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,500 cm
Paquete 1 Peso	280,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	34
Paquete 2 Altura	60,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	28,000 cm
Paquete 2 Peso	10,940 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	272
Paquete 3 Altura	68,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	91,160 kg

Sostenibilidad de la oferta

Número SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------