Hoja de datos del producto NSYCVF560M115PF Características

Ventilador 560m3 por hora - 115V AC - IP54

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	ClimaSys	
Nombre del Producto	ClimaSys CV	
Tipo de Producto o Componente	Ventilador	
Tipo de filtro	Estándar	
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 562 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 586 m3/h a 60 Hz	
Tensión de alimentación	103122 V	
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz	

Complementario

Complementario		
Potencia absorbida	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz	
Corriente nominal	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz	
Nivel de ruido < en	59 dB	
Tipo de rodamiento	Pelota	
Alto	Externo: 336 mm	
Anchura	Externo: 316 mm	
Profundidad	Externo : 161 mm	
Dimensiones de corte	291 x 291 mm	
Peso del producto	3,2 kg	
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)	
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-1560 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Presión máxima	140 Pa caudal 0 m³ / h	
Conexiones - terminales	Bornero	
Grado de protección IP	IP54	
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte	
Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente	

Ambiente debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,000 cm
Paquete 1 Ancho	32,000 cm
Paquete 1 Longitud	34,000 cm
Paquete 1 Peso	3,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	107,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	103,200 kg

Sostenibilidad de la oferta

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76	
☑ Declaración De REACh	
Cumple con las Exenciones	
Sí	
⊡ Sí	
🗗 Declaración RoHS China	
Perfil Ambiental Del Producto	
🗗 Información De Fin De Vida Útil	
	Declaración De REACh Cumple con las Exenciones Sí Sí Declaración RoHS China Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
•	