



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 562 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 586 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	103...122 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia absorbida	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
Corriente nominal	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	59 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 336 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo : 161 mm
Dimensiones de corte	291 x 291 mm
Peso del producto	3,2 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	140 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - terminales	Bornero
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones de Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Ambiente debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23 cm
Paquete 1 Ancho	32 cm
Paquete 1 Longitud	34 cm
Paquete 1 Peso	3,696 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	68
Paquete 2 Altura	180 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	264 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------