



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CV
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Tipo de filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 79 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 92 m3/h a 60 Hz
Tensión de alimentación	75 ... 126 V
Tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

### Complementario

Potencia absorbida	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
Corriente nominal	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Nivel de ruido < en	46...49 dB
Tipo de rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 170 mm
Anchura	Externo: 150 mm
Profundidad	Externo : 62 mm
Dimensiones de corte	125 x 125 mm
Peso del producto	0,78 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	50 Pa caudal 0 m <sup>3</sup> / h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de Uso	Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Ambiente debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	915 g

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	21 cm
Paquete 2 Ancho	33 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	9,526 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	242 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------