

Hoja de datos del producto

Características

NSYPLA1574G

Armario de poliéster montado en suelo,
Thalassa PLA, puerta lisa, totalmente sellado,
1.500 x 750 x 420 mm, IP65, IK10



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multiuso
Tipo de Producto o Componente	Recinto adecuado
Version	PLA
Nominal height	1500 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Montaje de Armario	De suelo
Composición del dispositivo	1 parte superior 1 la parte de abajo 2 parte lateral 1 panel posterior 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Piezas superior sellada y e inferior, montadas con piezas laterales
Tipo de puerta	Con puerta frente
Número de puertas	1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de bloqueo	Cierre de 4 puntos, doble barra de 5 mm
Accesibilidad para la operación	Frente Posterior
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras Panel trasero por elemento de fijación
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208 UL 508 A
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 3S NEMA 13 NEMA 5 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3
Certificaciones de Producto	DNV Marina[RETURN]Veritas[RETURN]Listado UL / cUL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529 (completamente sellado)
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262 (llanura de la puerta)
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...90 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	45,000 cm
Paquete 1 Ancho	78,000 cm
Paquete 1 Longitud	150,000 cm
Paquete 1 Peso	41,944 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	165,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	138,832 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas