



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 bloquear
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cerraduras	1
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Puerta por bisagras
Material	ABS + PC
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	Clasificación NEMA 4X IEC 62208 Clasificación NEMA 13
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	18,01 cm
Paquete 1 Longitud	32 cm
Paquete 1 Peso	1,45 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	129 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	111 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------